


Fiche Technique T 250, embout à tétine



Les boîtes de dérivation sont fabriquées en polypropylène, un PVC thermoplastique, et les embouts à tétine en éthylvinylacétate EVA. Les câbles peuvent être installés directement à travers les 9 x M25 + 7 x M32 tétines d'étanchéité. Il est également possible d'entailler la tétine d'étanchéité à l'emplacement prévu à cet effet avec un couteau pour créer une ouverture permettant l'introduction des câbles ou tubes. Alternativement, il est possible d'enfiler des presse-étoupes dans les ouvertures à la place des tétines d'étanchéité et de les fixer sur la face intérieure à l'aide d'un contre-écrou. Les boîtes de dérivation peuvent être montées sur des structures en tôle d'acier à l'aide de vis 3,5 x 9,5 passées dans les ouvertures du socle.

Dimension intérieure: 225 x 173 x 86 mm

Couvercle plombable avec zone de marquage.



Exécution standard : ignifuge, température de contrôle 650 °C

Exécution F : hautement ignifuge, température de contrôle 960 °C.

Type	Modèle	Entrées	Couleur	Carton d'expédition	Emb. pc	Poids kg/100 pc	"N° de
T 250	Standard	9 x M25 7 x M32	gris clair; RAL 7035	8	1	50.000	2007109
T 250 RW		9 x M25 7 x M32	blanc pur; RAL 9010	8	1	50.000	2007554
T 250 F	960 °C ignifuge	9 x M25 7 x M32	gris clair; RAL 7035	8	1	50.000	2007363
T 250 RO-LGR	avec couvercle rouge	9 x M25 7 x M32	rouge-gris	8	1	50.000	2007657
T 250 UV RW	Résistant aux UV	9 x M25 7 x M32	blanc pur; RAL 9010	8	1	44.800	2007418
T 250 KL	avec bornier de raccordement	9 x M25 7 x M32	gris clair; RAL 7035	8	1	79.500	2007444
T 250 HEB		9 x M25 + 7 x M32	ivoire clair; RAL 1015	8	1	50.000	2007596



PP/GF Polypropylène, renforcé par fibre de verre

€/100